



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa szczelinowa (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 12 V / 50 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Okular o powiększeniu: 15x,
 - Regulacja dioptryczna: +/- 8D,
 - Długość szczeliny: 12 mm (1 - 12 mm zmienna ciągła),
 - Wymiary przysłony: 0.2 / 1 mm kwadratowy / 2 / 3 / 5 / 9 / 12 mm,
 - Kąt szczeliny: +/- 90°,
 - Obrót szczeliny: +/- 180° ze skalą referencyjną,
 - Przełącznik powiększenia: 1x / 1.6x,
 - Swobodna regulacja rozstawu okularów,
 - Swobodna regulacja natężenia źródła światła,
 - **Wbudowane filtry:**
 - Niebieski,
 - Żółty,
 - Zielony,
 - Neutralny,
 - Wbudowany punkt fiksacyjny,
 - Manualna regulacja wysokości podbródka w zakresie 7 cm,
- **Lampa szczelinowa umieszczona na mobilnym stoliku 4 kołowym (2 koła hamujące) TOPCON IT-1:**
 - Manualna regulacja wysokości stolika w zakresie 24 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 54 x 40 x 135/159 cm,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

