



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Auto-refraktometr CARL ZEISS ACUITUS 5000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **Zalety i cechy produktu:**
  - Kolorowy wyświetlacz,
  - Zintegrowana drukarka,
  - Prosta obsługa,
  - Nowoczesne i precyzyjne rozwiązania technologiczne,
  - Szybki i precyzyjny pomiar,
  - Komfortowy podczas badania – błyskawicznie wykonuje serię pomiarów,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Pomiar refrakcji:**
    - Zakres pomiaru: Od -20D do +20D (zakres) / 0.12D, 0.25D (krok pomiarowy),
    - Cylindryczna moc refrakcyjna: Od 0D do 7D / 0.12D, 0.25D (krok pomiarowy),
    - Astygmatyzm osiowy: Od 0° do 180° / 1° (krok pomiarowy),
    - Minimalna średnica źrenicy: Ø 2.5 mm,
    - Odległość wierzchołkowa: 0.0 / 10.5 / 12.0 / 13.5 / 15.0 / 16.5 mm.,
  - Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru 6 cm,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 25.6 x 38.5 x 51.3 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

