



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kolposkop CARL ZEISS PLUS (tor wizyjny 4K) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 VA,
- **CARL ZEISS PLUS** jest mobilnym kolposkopem wyposażonym w tor wizyjny w jakości 4K,
- **Specyfikacja:**
  - Źródło światła: żarówka halogenowa: 12 V / 100 W,
  - Światłowod,
  - Powiększenie: 0.6x, 1x, 1.6x,
  - Regulacja rozstawu okularów w zakresie: Od 55 do 80 mm.,
  - Okular: 12.5x,
  - Ogniskowa (f): 250,
  - **Płynna regulacja:**
    - Natężenia światła,
    - Wysokości okularu w zakresie: Od 60 do 125 cm.,
- Swobodna regulacja kolposkopu w szerokim zakresie za pomocą mocowanego uchwyty,
- Na ramieniu pantograficznym umieszczone są pokrętła blokujące kolposkop w wybranej pozycji,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny 4K, w skład którego wchodzi:**
  - **Kamera SONY CMOS 4K:**
    - Sensor: Sony 1/2.8 cala, matryca CMOS o rozdzielczości 8,29 miliona pikseli,
    - Rozmiar piksela: 1,45 μm x 1,45 μm,
    - Wyjście HDMI: 3840x2160 przy 30 klatkach/1920x1080 przy 60 klatkach,
    - Wyjście USB: 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 424x240 / 320x240 (format MJPEG),
    - Interfejs obiektywu: C/CS,
    - Ekspozycja: Automatyczna/Ręczna,
    - Kompensacja ekspozycji: Obsługiwana,
    - Balans bieli: Automatyczny / Ręczny, obsługuje regulację R, G, B,
    - Pamięć: Obsługuje maksymalnie 64 GB,
  - **Monitor DELL 4K:**
    - Przekątna ekranu: 23.8",
    - Matryca: LED - IPS,
    - Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 (UHD 4K),
    - Format obrazu: 16:9,
    - Częstotliwość obrazu: 60 Hz,
    - Złącza: HDMI/MHL / DisplayPort / Mini DisplayPort / USB 3.2 (4 szt.), USB-B 3.2 (1 szt.),
- **Urządzenie na mobilnej podstawie 5 kołowej (2 koła hamujące),**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Nowa karta pamięci 32 GB + adapter (microSD / microSDHC / microSDXC),
  - Nowy pilot do zdalnego sterowania funkcjami kamery,
  - Nowy przewód USB - 5 m.,
- Wymiary: 60 kg,
- Waga: 70 x 80 x 150cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

