



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Tonometr HUVITZ HNT-7000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Przejazd pomiędzy okiem prawym i lewym, pozycjonowanie urządzenia, ogniskowanie i pomiar są wykonywane automatycznie, co ułatwia wykonanie precyzyjnego pomiaru,
- Pełna automatyzacja w połączeniu z funkcją kompensacji o grubość rogówki zapewniają maksymalną dokładność przy wykonywaniu pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- Dokładniejsze wyniki oraz krótszy czas badania to czynniki decydujące o wysokiej jakości urządzenia i komforcie pacjenta, stanowiące niewątpliwe zalety tonometru,
- Najnowsze rozwiązanie w zakresie tonometrii bezkontaktowej - tonometr w pełni automatyczny. Tryb automatycznego pomiaru i funkcja kompensacji o grubość rogówki to krótszy i dokładniejszy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
- **Cechy:**
 - **W PEŁNI AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE GŁOWICY:**
 - Po naciśnięciu przycisku START urządzenie przeprowadzi automatyczne pozycjonowanie głowicy, ogniskowanie i pomiar oka prawego i lewego,
 - **FUNKCJA KOMPENSACJI O GRUBOŚĆ ROGÓWKI:**
 - W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiarowych użytkownik może wprowadzić wyniki pomiaru grubości rogówki,
 - **ELEKTRYCZNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODBRÓDKA:**
 - Automatyczny pomiar jest możliwy dzięki elektrycznej regulacji podbródka,
 - **PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOWI OPROGRAMOWANIE:**
 - Oprogramowanie umożliwia wygodne sterowanie funkcjami urządzenia,
 - **KOLOROWY, DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT LCD 5,7":**
 - Kolorowy, odchylany w zakresie od 0° do 90°, wyświetlacz dotykowy LCD zapewnia wygodną obsługę urządzenia w czasie wykonywania pomiaru,
 - **ZINTEGROWANA DRUKARKA:**
 - Drukarka termiczna zintegrowana z urządzeniem umożliwia szybki wydruk uzyskanych wyników pomiarowych,
 - **AUTOMATYCZNIE REGULOWANA SIŁA PODMUCHU POWIETRZA:**
 - Urządzenie automatycznie reguluje siłę emisji powietrza z dyszy pomiarowej, co niewątpliwie zwiększa komfort pacjenta w czasie wykonywania badania,
 - **BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA:**
 - Dzięki użyciu specjalnego przycisku blokującego nie ma możliwości, aby głowica pomiarowa dotknęła powierzchni oka pacjenta,
 - **TRANSMISJA DANYCH:**
 - Dane pomiarowe można łatwo przesyłać do komputera za pomocą złącza RS232C,
 - **FUNKCJA OSZCZĘDNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ:**
 - Użytkownik może ustawić czas, po jakim urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Tryb ten zapewnia obniżone zużycie energii przy zachowaniu pełnej gotowości urządzenia do wykonania pomiaru,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Typ: bezkontaktowe,
 - Zakres pomiarowy: Od 0 do 60 mmHg,
 - Krok pomiarowy: 1 mmHg,
 - Odległość robocza: 11 mm od powierzchni głowicy,
 - **Tryby pomiarowe:**
 - Automatyczny (ruch głowicy prawe/lewe oko, wyrównywanie głowicy, ogniskowanie, pomiar),
 - Półautomatyczny (wyrównywanie głowicy ogniskowanie, pomiar),
 - Ręczny,
 - Wyświetlacz: 5.7 " (kolorowy) odchylany w zakresie 90° TFT LCD,
 - **Zakres przesuwu korpusu urządzenia:**
 - Przód - tył: 40 mm,
 - Prawa - lewa: 90 mm,
 - Góra - dół: 30 mm,
 - Drukarka: termiczna,
 - Port szeregowy: RS232C,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielski,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Urządzenie posiada ślady użytkowania w postaci lekkich pęknięć na obudowie (widoczne na zdjęciach) nie wpływających w żadnym stopniu na komfort użytkowania,**
- Wymiary: 29 x 51 x 46 cm,
- Waga: 20.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

