



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa LED LID - Bellon - Sufitowa (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Bellon LED to kompaktowa i niezwykle wydajna lampa która wyznacza nowe standardy w oświetleniu medycznym.
- Montaż sufitowy zapewniający szeroki zakres ruchu światła. Ramię o długości 55 cm z pierścieniem obrotowym 360° skutecznie przytrzymuje dwa sztywne ramiona z kompensacją sprężynową (82 i 85 cm) z kątem otwarcia 60°, co pozwala na bardzo niskie ustawienie głowicy lampy.
- Drugi przegub kulowy umożliwia rozciągnięcie ramion do 167 cm w zakresie 360°. Wysoce zwrotna głowica lampy dzięki wzmocnionemu, trwałemu, elastycznemu ramieniu o długości 14 cm z pierścieniem obrotowym 360° i pierścieniem obrotowym 360° oraz ergonomicznym uchwytem.
- Złożona z 12 wysokowydajnych diod LED o bardzo wysokiej jakości, Bellon LED spełni oczekiwania najbardziej wymagających specjalistów, którym zależy na optymalnym oświetleniu pola operacyjnego i świetle wiernie odwzorującym różne odcienie barwne tkanki,
- Dane techniczne:
  - Natężenie światła: 2300 Lumens,
  - Barwa światła: 4500 K (neutralna biel),
  - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
  - Zużycie energii elektrycznej: 18 W,
  - Wyrób medyczny klasy I,
  - Żywotność diod LED: minimum 50 000 godzin pracy,
  - Długość kabla zasilającego: 4 metry,
  - Kolor lampy: biała,
  - I klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym,
  - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
  - Pozycjonowanie głowicy ułatwione przez giętką końcówkę (o długości 140 mm),
  - Przełącznik 3 pozycje: off/50%/100%,
- Gabaryty :
  - Wymiar głowy lampy: 160 x 130 mm,
  - Waga: 10 kg,
- Średnica pola świetlnego :
  - Odległość 30 cm: 240 000 lux oświetlenie pola 10 cm
  - Odległość 50 cm: 160 000 lux oświetlenie pola 13 cm,
  - Odległość 100 cm: 44 000 lux oświetlenie pola 20 cm,
- Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przedłużenia sufitu podwieszanego (na wymiar),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

