



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG Vacuclave 550 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Nowy autoklaw otwiera nowe możliwości - więcej wysterylizowanych narzędzi w krótszym czasie. Zamień dwa autoklawy na jeden. MELAG Vacuclave 550 zapewnia znacznie większą wydajność przy 40% mniejszej powierzchni w porównaniu do dwóch alternatywnych małych autoklawów,
- Sterylizuj maksymalną liczbę instrumentów na minimalnej przestrzeni w rekordowym czasie. Dzięki wyjątkowo dużej komorze i bezprecedensowym innowacjom z Vacuclave 550 będziesz gotowy do wszystkich zadań: odkryj zalety naszego nowego 50-litrowego autoklawu, który oszczędza energię, czas i pieniądze,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG Vacuclave 550:**
 - **Wyjątkowa pojemność:** Więcej miejsca na załadunek o maksymalnej wadze 25 kg na 16 tacach lub w 10 boxach MELAstore,
 - **Imponująca szybkość:** Opatentowana technologia komory z płaszczem ciśnieniowym zapewniająca rekordowe czasy pracy,
 - **Inteligentne suszenie:** Skrócenie czasu suszenia dzięki DRYtelligence nawet o 80 %,
 - **Bezkompromisowy komfort:** Bardzo duży polskojęzyczny wyświetlacz Smart-Touch dla intuicyjnej obsługi tak prostej jak smartfon,
 - **Identyfikowalna dokumentacja:** Dokumentacja i zwolnienie bezpośrednio z poziomu ekranu dzięki ProControl,
 - **Pionierskie technologie:** Recovery, Coolify, Power Save i DRYtelligence sprawiają, że Vacuclave 550 to najczystsze rozwiązanie - dla Twojego budżetu i dla środowiska,
 - **Vacuclave 550 udowadnia prawdziwą wielkość:** Nowy 50-litrowy autoklaw łączy ochronę środowiska z ekonomią. Dzięki pionierskim rozwiązaniom oszczędza energię elektryczną, wodę i tym samym pieniądze przy każdym cyklu sterylizacji:*. ✓ Więcej mocy, mniej energii: Cztery technologie przedstawione powyżej pozwalają wydajnemu Vacuclave 550 zaoszczędzić energię o wartości około 2.200 €*,
 - **Oszczędność wody oznacza również oszczędność pieniędzy:** Vacuclave 550 oszczędza 1.300.000 litrów wody w całym okresie użytkowania w porównaniu do urządzeń z przyłączem hydraulicznym,
 - **Ponieważ mniejsza liczba urządzeń oznacza niższe koszty:** Koncepcja urządzeń przyjaznych dla serwisu zmniejsza o połowę koszty przeglądów i napraw,
- **Dane techniczne:**
 - Rozmiar komory: G 45 cm x Ø 38 cm,
 - Objętość komory: 53 l,
 - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 63,6 x 59 x 71,5 cm,
 - Wielkość załadunku:
 - 15 amp: 25 kg nieopakowanych, 11 kg opakowanych, 3,5 kg tekstyliów,
 - 13 amp: 17,5 kg nieopakowanych, 9 kg opakowanych, 2 kg tekstyliów,
 - Wysokość z wyświetlaczem: 65 cm.
 - Wymaga blatu o głębokości 60 cm.
 - Waga: 98 kg,
 - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
 - Pobór mocy:
 - 15 amp: 3 400 W,
 - 13 amp: 2 700 W,
 - Interfejsy dokumentacji: USB, sieć,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

