



Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 41 B+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Vacuklav 41B+ Evolution to autoklaw wolnostojący z wewnętrznym zbiornikiem wody,
- MELAG Vacuklav 41B+ Evolution to silny autoklaw, który posiada te same rekordowo szybkie cykle sterylizacyjne jak niemal identyczny Vacuklav 40 B+ Evolution. Dzięki innowacyjnej dwukomorowej technologii jest w stanie wysterylizować opakowane narzędzia w 20 minut w programie klasy B i nieopakowane w 10 minut - łącznie z frakcjonowaną wstępną próżnią i z suszeniem. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence pozwala na skrócenie cyklu oraz oszczędza zasoby. Dodatkowo specjalnie przygotowane algorytmy samoczynnie dostosowują czas suszenia do każdego wsadu. Dzięki możliwości chłodzenia powietrzem Vacuklav 41 B+ Evolution jest prawdziwym autoklawem „wolno stojącym” - do instalacji potrzebne tylko gniazdko elektryczne. Istotną zaletą MELAG Vacuklav 41B+ Evolution jest zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest zwolnienie, oznakowanie i śledzenie,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 41 B+:**
 - Najszybsze cykle za pomocą opatentowanej technologii podwójnej komory,
 - Opatentowany system DRYtelligence - inteligentne suszenie dla każdego wsadu,
 - Dokumentacja, zwalnianie i śledzenie, duży kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika,
 - Długa komora sterylizacyjna dopuszczająca wsady o maksymalnej wadze 9 kg,
 - Przyłącza wodociągowe do chłodzenia silnej i niezawodnej pompy próżniowej,
 - MELAconnect - status urządzenia i postęp programu za pomocą aplikacji na smartfonie,
- **Dane techniczne:**
 - Autoklaw klasy B wolnostojący z wewnętrznym zbiornikiem wody,
 - Rozmiar komory: G 35 cm x Ø 25 cm,
 - Objętość komory: 18 l,
 - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 46 x 50 x 55 cm,
 - Wysokość z wyświetlaczem: 56 cm,
 - Wielkość załadunku: max. 9 kg narzędzi / 2 kg tekstyliów,
 - Wymaga blatu o min. głębokości 50 cm,
 - Waga: 60 kg,
 - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
 - Pobór mocy: 3400 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

