



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 44 B+ (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Autoklaw MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 44 B+ to model z podłączeniem wodociągowym,
- MELAG Vacuklav 44B+ Evolution to autoklaw z dużą komorą (45 cm, pojemność 22 l) i wirnikowa pompa próżniowa chłodzona wodą czynią Vacuklava 44 B+ idealnym autoklawem dla wszystkich szpitali i klinik, które mają co dzień wiele dużych wsadów do sterylizacji. Małe wsady sterylizuje w zaledwie 20 minut w szybkim programie "B" do narzędzi opakowanych. I zaledwie 10 minut w szybkim programie "S" do sterylizacji narzędzi nieopakowanych. Każdy program zawiera frakcjonowaną wstępną próżnię i suszenie. Dopuszczamy ciężkie wsady z wagą do 9 kg. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence dopasowuje czas suszenia do każdego wsadu i zapewnia optymalne suszenie w najkrótszym możliwym czasie,
- **Cechy i zalety autoklawu MELAG PREMIUM - PLUS Evolution Vacuklav 43 B+:**
  - Najszybsze cykle za pomocą opatentowanej technologii podwójnej komory,
  - Opatentowany system DRYtelligence - inteligentne suszenie dla każdego wsadu,
  - Dokumentacja, zwalnianie i śledzenie, duży kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika,
  - Długa komora sterylizacyjna dopuszczająca wsady o maksymalnej wadze 9 kg,
  - Przyłącza wodociągowe do chłodzenia silnej i niezawodnej pompy próżniowej,
  - MELAconnect - status urządzenia i postęp programu za pomocą aplikacji na smartfonie
- **Dane techniczne:**
  - Autoklaw klasy B z podłączeniem wodociągowym,
  - Rozmiar komory: G 45 cm x Ø 25 cm,
  - Objętość komory: 23 l,
  - Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Głęb.): 46 x 50 x 68 cm,
  - Wysokość z wyświetlaczem: 56 cm,
  - Wielkość załadunku: max. 9 kg narzędzi / 2,5 kg tekstyliów,
  - Waga: 64 kg,
  - Zasilanie: 220-230 V/50-60 Hz,
  - Pobór mocy: 3400 W,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

