



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Myjnia termodezynfrktor MELAG MELAtherm 10 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- MELAtherm 10 jest urządzeniem myjąco-dezynfekującym według normy EN 15883. Jest idealnym sprzętem do reprocesowania narzędzi wielokrotnego użytku. MELAtherm 10 monitoruje rotację spryskiwaczy, ciśnienie natrysku oraz filtry. To zapobiega problemom wiążącym się z nieodpowiednią obsługą. MELAtherm ma standardową szerokość 60 cm i mieści się bez problemu pod blatem,
- Zastosowanie myjni w gabinetach: stomatologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, ortopedycznych, chirurgicznych, dermatologicznych, urologicznych,
- **Cechy i zalety Myjni MELAG MELAtherm 10:**
  - Duży ekran dotykowy Smart-Touch z filmami szkoleniowymi,
  - Technologia AquaBoost zapewnia o 44% lepsze czyszczenie,
  - Automatyczny dozownik do płynów,
  - Zwalnianie wsadu za pomocą funkcji ProControl bezpośrednio poprzez ekran dotykowy,
  - Dokumentacja na karcie pamięci CF lub poprzez sieć komputerową,
  - Maszynowe suszenie spełniające normę,
  - Przegląd po 24 miesiącach lub po ubiegu 1000 cykli,
  - Krótkie programy pracy,
- **Dane techniczne:**
  - Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.): 59,8 × 81,8 (83,6\*\*) × 67,8 cm,
  - Urządzenie pasuje pod blat roboczy 60 cm,
  - Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) z szafką dolną: 59,8 × 124 × 67,8 cm.
  - Komora mycia (szer. x wys. x gł.): 46,5 × 40,5 × 44,8 cm,
  - Waga: 80 kg,
  - Waga z blatem metalowym „steel cover”: 86 kg,
  - Waga z szafką dolną: 106 kg,
  - Przyłącze elektryczne DTA: 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A,
  - Pobór mocy DTA: 9,3 kW,
  - Przyłącze elektryczne DTB: AC 220 -240 V, 50 Hz, 1 × 16 A,
  - Pobór mocy DTB: 3,3 kW,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

