



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła STORZ 250 TWIN 20113320 z zestawem endoskopowym (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 330 VA,
- **Storz 250 TWIN** jest halogenowym źródłem światła przystosowanym do endoskopów giętkich,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Światło halogenowe,
 - 2 żarówki 24 V 250 W,
 - Temperatura barwowa: 3000 K,
 - Żywotność żarówek: 50 h,
 - 3 - stopniowa regulacja natężenia światła za pomocą pokrętki,
 - Żarówki zabezpieczone dodatkową pokrywką,
 - Manualny wybór żarówki do pracy za pomocą załączonego klucza imbusowego ukrytego pod pokrywą urządzenia,
 - Wejście dla drugiego końca światłowodu chroni przed uszkodzeniem podczas przerwy w pracy,
 - Wykręcane wejście światłowodu pozwala na jego montaż adaptera odpowiadającego światłowodowi innego producenta (adaptera brak w zestawie),
 - Foliowany panel sterowania,
- **Cysto - uretrooskop sztywny KARL STORZ 27026CB:**
 - Kod koloru: czerwony,
- **Cysto - uretrooskop sztywny KARL STORZ 27026CB;**
 - Kod koloru: biały,
- **Kleszcze do chwytania tkanek KARL STORZ 27072F,**
- **Kleszcze do chwytania tkanek KARL STORZ 27072A,**
- **2 szt. - mostek teleskopowy KARL STORZ 27025F,**
- **Elastyczna kaniula wtryskowa KARL STORZ 27182A,**
 - Długość: 50 cm,
 - 6 FR. - (2 mm.),
- **Endoskop sztywny KARL STORZ 27005 BA HOPKINS II:**
 - Długość robocza: 30 cm,
 - Kierunek widzenia: 30° teleskop skośno - przedni,
 - Kod koloru: czerwony,
 - Autoklawowalny,
- **KARL STORZ osłona cystoskopu,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. - kabel światłowodu STORZ 495 NA,
 - Elastyczna monopolarna elektroda koagulacji 7Fr. / 53 cm,
 - Mostek teleskopowy KARL STORZ 27025G,
 - 2 szt. - zatyczki,
 - 2 szt. - Kranik stalowy z przyłączem Luer Lock KARL STORZ 27502,
 - 2 szt. - Złącze Luer Lock 27500,
 - 2 szt. - Złącze Luer Lock 600007,
 - 2 szt. - zapasowe żarówki 15 V / 150 W,
 - Smar KARL STORZ do zaworków,
- Wymiary: 30.5 x 11 x 24.5 cm,
- Waga: 7.1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

