



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do terapii ruchowej RECK MOTOMED LETTO 2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **MOTomed letto 2** jest wyposażone w duże, łatwo wyczuwalne przyciski dzięki którym pacjent ma możliwość zmniejszania lub zwiększania oporu podczas pedałowania, regulację prędkości ruchu pedałów,
- **Zastosowanie:**
 - Trening pasywny wykorzystujący siłę silnika - ten rodzaj ćwiczeń jest zalecany przy paraliżu spastycznym, jako wstęp do dalszej fizjoterapii. Dzięki ćwiczeniom biernym mięśnie unieruchomionego pacjenta rozluźniają się i zmniejsza się stopniowo napięcie mięśniowe,
 - Trening aktywny wykorzystujący silnik i wspomaganie pedałowania - zalecany dla pacjentów mogących wykonywać umiarkowane ćwiczenia we własnym zakresie. Silnik i oprogramowanie wspomagające pedałowanie ułatwiają użytkownikowi poprawne wykonywanie ćwiczeń,
 - Trening aktywny - opierający się wyłącznie na sile mięśni pacjenta, z możliwością regulacji różnych poziomów trudności (siły hamującej). Przed i po zakończeniu aktywnego treningu zalecane jest wykonanie treningu pasywnego w ramach rozgrzewki i rozluźnienia mięśni,
- **Funkcje:**
 - Urządzenie obsługiwane za pomocą przycisków,
 - Pedałowanie równomierne dzięki zastosowaniu napędu rozluźniającego,
 - Wbudowany program do rozluźniania stanów spastycznych,
 - Funkcja automatycznego rozpoznawania spastyki,
 - Funkcja treningu symetrycznego,
 - Pomiar napięcia mięśni na różnych etapach treningu,
 - **Analiza treningu:**
 - Prędkość (obroty na min.),
 - Stopień trudności (napięcie mięśniowe),
 - Przebyty odcinek (km),
 - Zużyta energia (Joule/kcal),
 - Opór hamulców (bieg/stopień obciążenia),
 - Dane o osiągnięciach (Watt),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Stabilna metalowa konstrukcja z rozciąganą podstawą,
 - Ilość obrotów na minutę regulowana od 0 do 60,
 - Sterowanie z użyciem podświetlanego pilota,
 - Rolki transportowe ułatwiające przesuwanie,
 - Dwustopniowa zmiana wielkości zamachu pedałów,
 - Odstęp pomiędzy stopami 16 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, FR, ESP, IT, PT, NED, DAN, NOR, PL, RUS, TURK, GER, ICE,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 50 x 118 x 124 cm,
- Waga: 65 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

