



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny BLOCK ONYX (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 560 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Unit okulistyczny BLOCK ONYX:**
 - Elektryczna regulacja wysokości fotela: 46 - 66 cm za pomocą sterownika nożnego,
 - Obracany blat w zakresie 90°,
 - Wbudowana lampa oświetlająca unit,
 - **Lampa szczelinowa CSO SL-980:**
 - Okular: 12.5x,
 - Zakres regulacji okularu: ±8 D,
 - Kąt zbieżności okularu: 6°,
 - Powiększenia: 10x / 16x / 25x,
 - Pole widzenia: 26 mm - 8.5 mm.,
 - Rozstaw źrenic: 50 - 80 mm.,
 - Projekcja szczeliny: 1.3X,
 - Szerokość szczeliny (regulowane płynne): 0 - 15 mm.,
 - Długość szczeliny (regulowanie płynne): 1 - 15 m.,
 - Maksymalna długość szczeliny: 15 mm.,
 - Membrana przesłony: 15, 9, 5.5, 0.3 mm.,
 - Filtry: błękitny, czerwony, zielony (bezczerwienny),
 - Rotacja szczeliny: 90°,
 - Odległość robocza oka: 69.5 mm.,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sterownik nożny,
- **Wymiary:**
 - Lampy szczelinowej: 31 x 33.5 x 44 cm,
 - Całkowite: 93 x 98 x 170 cm,
- Waga całkowita: 135 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

