



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Auto Kerato-Refraktometr RC-800 TOMEY (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **Autokeratorefraktometr RC-800** wykonuje wysokiej jakości pomiar połączony z szybkością badania oraz prostotą obsługi, sprawiając że praca z **RC-800** jest szybka i profesjonalna,
- Urządzenie można obsługiwać i wyregulować za pomocą joysticka i ekranu dotykowego, a wszystko to w wyjątkowo krótkim czasie,
- Wszystkie parametry badania można ustawić na 5.7" dotykowym ekranie,
- Obsługa **RC-800** jest bardzo łatwa. Po dopasowaniu głowicy optycznej do oka pacjenta, pomiar wykonywany jest automatycznie,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Refrakcja:**
    - Opcja mierzenia w soczewkach kontaktowych,
    - PD pacjenta - od 50 do 86 mm.,
    - VD pacjenta - 0 - 16 mm.,
    - Cylindry (CYL) - od 0 do  $\pm 10$  D,
    - Forma cylindrów +/-mix,
    - Sfera (SPH) - od -25 do +22 D,
    - Axis - od 1° do 180°,
    - Minimalna wielkość źrenicy 2 mm.,
  - **Keratometr:**
    - Promień krzywizny - 5 do 11 mm,
    - Moc sferyczna rogówki - 30.68 do 67.50 D,
    - CYL - od 0 do  $\pm 10$  D,
    - Axis - od 0° do 180°,
    - Pomiar średnicy rogówki,
  - Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
  - Port wyjściowy: RS232C, USB,
- **Urządzenie umieszczone na mobilnym elektrycznym stoliku:**
  - Regulacja wysokości w zakresie: 73 - 98 cm,
  - Wbudowane 2 gniazda do zasilania dodatkowego osprzętu (230 V),
  - Stolik mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Urządzenia: 30 x 50 x 49 cm,
  - Stołika: 66 x 45 x 77/98 cm,
- Waga: 17 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

