



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Auto-Refraktometr CANON R-50 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - VD pacjenta: 12.00 / 13.50 mm,
 - Sfera: Od -30D do +22D,
 - INC: 0.12 / 0.25,
- **Płynna elektryczna regulacja:**
 - Podbródka,
 - Czaszy poprzez dżojstik,
- **Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 5.5 cm,**
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: ,
- Waga: ,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

