



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Destylarka do wody YESON Steel + (Produkt nowy)

- Nowa,
- Destylarka STEEL + to najnowsza wersja destylarki STEEL cenionej przez wymagających użytkowników,
- Destylarka STEEL + została wyposażona w szereg udogodnień poprawiających komfort użytkownika wraz z niezawodnością znaną z poprzedniego modelu. Cały obieg wody (zbiornik, wewnątrz głowicy, węzownica, obudowa filtra) wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zmodyfikowany został wygląd zewnętrzny urządzenia.
- Pojemnik na wodę destylowaną wykonany jest z estetycznego i trwałego tworzywa o wysokiej przezroczystości. Nowa, odporna na uszkodzenia zakrywka pojemnika zwiększa wygodę użytkownika i należyście zabezpiecza wodę destylowaną przed zanieczyszczeniem w czasie przechowywania,
- Odpowiednia grubość ścian zbiornika w którym podgrzewana jest woda wpływa na wieloletnią trwałość destylarki,
- Destylarka posiada bezpiecznik w gnieździe na obudowie destylarki oraz dodatkowy przełącznik pozwalający łatwo włączyć i wyłączyć destylarkę,
- Odporna na zniszczenie obudowa filtra jest wykonana z polerowanej stali nierdzewnej,
- Nowa grzałka zbiornika o zwiększonej trwałości i mocy 800 W,
- Aluminiowy wentylator zapewniający odpowiednią wydajność chłodzenia,
- **Zastosowanie:**
 - Do wytwarzania wody destylowanej wyższej jakości niż demineralizowana chemicznie, w celu zapewnienia niezawodnego działania różnorodnych urządzeń,
 - Niezastąpiona w gabinetach stomatologicznych, laboratoriach, warsztatach samochodowych, restauracjach, hotelach, barach,
- **Otrzymana woda destylowana jest do:**
 - Autoklawów i unitów stomatologicznych,
 - Nawilżaczy powietrza,
 - Rozcieńczania alkoholi i innych płynów,
 - Uzupełniania płynów w akumulatorach kwasowych,
 - W ekspresach ciśnieniowych (przygotowanie gorących napojów),
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Destylarka,
 - Zbiornik na wodę z łącznikiem i filtrem,
 - Przewód zasilający,
 - Proszek czyszczący,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- **Dane techniczne:**
 - Zasilanie 230V (220-240V),
 - Pobór mocy 800W,
 - Pojemność zbiornika na wodę 4 litry,
 - Wydajność - ok. 1 litr na godzinę,
 - Wymiary: wysokość 38 cm / średnica 24 cm,
 - Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,



