



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Myjka ultradźwiękowa YESON YS-2,5L (Produkt nowy)

- Nowa,
- Model YESON YS-2,5L jest przeznaczony do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
- **Cechy i zalety myjki:**
 - Myjka ultradźwiękowa złożona jest z wanny stalowej, do której zamocowano przetworniki wprawiające urządzenie w drgania określonej częstotliwości 40kHz,
 - Drgania rozchodzą się w roztworze myjącym w formie fal ultradźwiękowych, wytwarzając tysiące drobnych pęcherzyków które uderzając o czyszczony przedmiot, usuwają wszelkie zanieczyszczenia,
 - Strefy podciśnienia i nadciśnienia oddziałując na powierzchnie, szczeliny i zagłębienia czyszczonych przedmiotów, prowadzą do szybkiego usunięcia zanieczyszczeń, i osiągnięcia znakomitego efektu czyszczenia,
 - Urządzenie wyposażono w grzałkę pozwalającą na podgrzanie płynu czyszczącego oraz wyłącznik czasowy umożliwiający wyłączenie urządzenia po zaprogramowanym czasie czyszczenia,
 - Myjka jest przeznaczona do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni,
 - Obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
- **Dane techniczne:**
 - Wymiary zbiornika: 245*150*75mm,
 - Wymiary urządzenia: 320 x 270 x 270 mm,
 - Pojemność całkowita: 2,5 litrów,
 - Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz,
 - Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz,
 - Moc ultradźwięków: 60W,
 - Moc grzałki: 100W,
 - Zakres temperatur: 20~60°C,
 - Zakres ustawień czasu: 1-30 minut,
 - Długość maksymalna przedmiotów: 250 mm,
 - Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

