



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła OLYMPUS CLV-290 SL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 600 VA,
- Żarówka: Xenon 300 W,
- Nowo zaprojektowane, wodoodporne złącze dotykowe umożliwia szybkie podłączenie do źródła światła i nie wymaga stosowania kabla oscyloskopu,
- Znaczne obniżenie hałasu pracy dzięki przeprojektowanemu wentylatorowi,
- Podłączenie urządzeń peryferyjnych pozwala uniknąć skomplikowanych połączeń kablowych i przyspiesza prędkość transmisji,
- Ulepszone AFI (**Auto Fluorescence Imaging**) powoduje mniejsze rozszczepienie kolorów dzięki szybszemu śledzeniu obrazu. Dzięki wysokiej jakości obrazu i zminimalizowanemu szumowi umożliwia dokładną obserwację warunków śluzówki,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Oświetlenie:**
 - Metoda włączenia oświetlenia: przełącznik,
 - Regulacja jasności: sterowanie przesłoną ścieżki światła,
 - Chłodzenie: chłodzenie wymuszone powietrzem,
 - Obserwacja NBI,
 - Obserwacja AFI,
 - Obserwacja IRI,
 - Lampa awaryjna: lampa halogenowa (w lustrze) 12 V 35 W,
 - **Automatyczna regulacja jasności:**
 - Metoda serwo-przeponowa,
 - Automatyczna ekspozycja 17 stopniowa,
 - **Podawanie powietrza:**
 - Pompa typu membranowego,
 - Przełączenia ciśnienia:
 - Wyłączony,
 - Niski,
 - Średni,
 - Wysoki,
 - **Ustawienia pamięci:** ustawienia (oprócz ustawień filtra) są zapisywane nawet po wyłączeniu źródła światła,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 47.6 x 15 cm,
- Waga: 18 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

