



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Drukarka OLYMPUS OEP-4 HDTV (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Dedykowany papier drukarki: UPC-55,
  - Rozdzielczość: 379 DPI,
  - Prędkość drukowania: 29 sekund,
  - Ilość wydruków: Od 1 do 10 kopi,
  - **Sygnal wejściowy:**
    - Sygnal HDTV (1080/59.94i) - wideo RGB/YpPr sygnal,
    - Sygnały wideo Y/C,
    - Kompozytowy sygnal wideo,
    - **Wideo RGB (HDTV) sygnały:**
      - 0 do 0.7 Vp-p (wideo)±0,
      - 3 Vp-p (synchronizacja),
    - **Sygnały wideo RGB:**
      - 0 do 0.785 Vp-p,
    - **Synchronizacja kompozytowa:**
      - 1.0 do 4.0 Vp-p,
    - **Sygnały wideo Y/C:**
      - 0 do 0.714 Vp-p,
    - **Wideo kompozytowe:**
      - 0 do 0.714 Vp-p,
  - **Sygnal wyjściowy:**
    - **Wideo RGB (HDTV) sygnały:**
      - 0 do 0.7 Vp-p (wideo)±0,
      - 3 Vp-p (synchronizacja),
    - **Sygnały wideo RGB:**
      - 0 do 0.785 Vp-p,
    - **Synchronizacja kompozytowa:**
      - 4.0 ±0.5 Vp-p,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 28 x 40 x 12.5 cm,
- Waga: 9 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

