



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak transportowy LAERDAL LSU SERRES (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji norweskiej,
- Zasilanie:
 - Sieć prądu zmiennego przy użyciu przewodu zasilania prądem zmiennym: 100-240 V (50/60 Hz),
 - Sieć prądu stałego przy użyciu przewodu zasilania prądem stałym: 12-28 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator NiMH 12 V / 2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Czas ładowania: 3 godziny do ok. 80 % pojemności akumulatora, 24 godziny do pełnego naładowania,
- **Laerdal LSU** jest przenośnym, zasilanym elektrycznie medycznym aspiratorem przeznaczonym do użycia w warunkach pozaszpitalnych i w czasie transportu pacjenta,
- Służy do nieciągnięgo usuwania wydzielin, krwi i wymiocin z dróg oddechowych pacjenta, umożliwiającego wentylację,
- Ssak wykonany z wytrzymałego tworzywa,
- **Pięciostopniowa regulacja siły ssania:**
 - 80 mmHg (12 L/min),
 - 120 mmHg (16 L/min),
 - 200 mmHg (20 L/min),
 - 350 mmHg (23 L/min),
 - 500+ mmHg (> 25L/min),
- **Wyposażony w:**
 - Słój o pojemności 1000 ml z jednorazowym wkładem wymiennym,
 - Diodowy wskaźnik siły ssania oraz poziomu naładowania baterii,
 - Wbudowane gniazdo 12 V,
- Cicha praca: 46 - 56 dBA (80 - 500 mmHg),
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz samochodowy,
- Wymiary: 33 x 16 x 31 cm,
- Waga: 3.5 KG,
- Kat 09,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON