



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny SONY TRINITRON PVM - 14M2MDE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Cechy urządzenia:**
 - Szeroki zakres zastosowań medycznych, zwłaszcza w mikrochirurgii i endoskopii – opcja overscan pozwala na zoom bez konieczności wymiany obiektywu,
 - Kolorowy monitor 14" CRT z fosforem P - 22,
 - Możliwość regulacji parametrów za pomocą pokręteł: jasności, apertury, chromy, fazy, kontrastu, głośności,
 - Ustawienia obrazu mogą być zapisane w pamięci urządzenia w celu ich późniejszego przywołania,
 - Posiada ciemno zabarwiony kineskop dla uzyskania obrazu o wysokim kontraście,
 - Wbudowany obwód sprzężenia zwrotnego prądu wiązki zapewnia stabilny balans bieli i minimalizuje wahania temperatury barwowej,
 - Lepsze odwzorowanie kolorów poprzez nałożenie na siebie obrazów z dwóch urządzeń lub przełączanie między nimi dzięki trybowi podziału RGB,
- **Specyfikacja:**
 - Rozmiar widocznego obrazu: 13",
 - System kolorów: NTSC, PAL,
 - Rozdzielczość: 600 TLV w centrum,
 - Pasma przenoszenia: LINE 10.0 MHz,
 - Synchronizacja: Stała czasowa AFC 1.0 ms,
 - 4 temperatury barwowe: D65, D56, D93, USER (ustawienie użytkownika od 3200K do 10000K),
 - Rozmiar skanowania: underscan (wyświetlanie całego aktywnego obszaru obrazu, możliwość zmniejszenia obrazu o około 5%), normalscan i overscan (forma funkcji zoom, możliwość powiększenia obrazu o około 20%),
 - Menu ekranowe,
- **Wyposażony w różnego rodzaju wyjścia i wejścia:**
 - **LINE A:** Video IN-OUT, Audio IN-OUT,
 - **LINE B:** Y/C IN-OUT, Audio IN-OUT,
 - **RGB/COMPONENT:** A (R/R-Y IN-OUT, G/Y IN-OUT, B-BY IN-OUT, AUDIO IN-OUT, EXT SYNC IN-OUT), B (R/R-Y IN, G/Y IN, B/B-Y IN, AUDIO IN, EXT SYNC IN),
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, GER, FR, IT, ESP, JP,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku ENG, GER, FR, IT, ESP, JP(PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34.5 x 33.5 x 43 cm,
- Waga: 17.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

