



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Videoprinter SONY UP-897MD (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Druk termiczny,
  - 256 odcieni szarości,
    - **Wysoka rozdzielczość druku:**
      - EIA: 1210 x 490 pikseli,
      - CCIR: 1210 x 582 pikseli,
  - Prędkość druku: ~2 sekundy,
  - Wejście i wyjście VIDEO,
- Po naciśnięciu przycisku drukowania urządzenie UP-897MD może przechwycić i zapisać we wbudowanej pamięci do 10 przesłanych obrazów. Obrazy zapisane w pamięci można przeglądać na opcjonalnym monitorze oraz wybierać je i drukować, korzystając z odpowiedniej opcji menu,
- Użytkownicy mogą również skalować dane obrazu w wybranych obszarach przed jego ponownym wydrukowaniem,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku: ENG, FR, GER, ESP, IT, JP(PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 15 x 24 x 9 cm,
- Waga: 2.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

