



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG Voluson S6 BT15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 VA,
- Systemem ultradźwiękowy, stworzony przede wszystkim do badań prenatalnych, położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych i radiologicznych. Zastosowano w nim przełomowe rozwiązania sprzętowe oraz aplikacyjne,
- **Specyfikacja:**
 - Podstawowe funkcje: Auto-optimizer / sterowanie B / tryb M,
 - Rodzaj badania 3D/4D: Ginekologia 3D/4D, Położnictwo 3D/4D,
 - Funkcje położnicze: Płód 3D/4D, HD na żywo,
 - Doppler: PW Color Doppler / automatyczne śledzenie Dopplera w czasie rzeczywistym,
 - **Technologia wyświetlania:**
 - Monitor LCD,
 - Jakość obrazu: Rozdzielczość SXGA (1280x1024),
 - Wymiary ekranu: 19",
 - Łączność: Wejście/wyjście wideo analogowe, DICOM, Ethernet, HDMI, USB 2.0,
 - Druk: Drukarka kolorowa Ethernet, drukarka termiczna czarno-biała, drukarka kolorowa USB,
- **Aktywne opcje oprogramowania:**
 - 3D/4D Advanced,
 - Advanced VCI,
 - STIC,
 - SonoAVC,
 - SonoVCAD labor,
 - B-flow,
 - Anatomical M-Mode,
 - Scan Assistant,
 - DICOM,
 - XTD View,
 - Elastography,
 - Advanced SRI,
 - Vocal II,
 - Inversion,
 - RT 4D Biopsy,
 - SingleView,
 - SonoL&D,
 - BT Activation,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica wolumetryczna convex RAB2-6-RS,
 - Głowica convex C1-5-RS,
 - Głowica endowaginalna E8C-RS,
 - Głowica liniowa 12L-RS,
- Wymiary: 62 × 85 × 97.5 cm,
- Waga: 121 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

