



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop OLYMPUS OCS-2 (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu**,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Źródło światła: żarówka LED 50 W,Reconditioned (used),

Technical condition: very good,

Visual condition: very good,

Real photos of the product,

Japanese production,

Power supply: 230 V,

Frequency: 50/60 Hz,

Light source: 50 W LED bulb,

Technical specifications:

Eyepiece: 20x,

Magnifications: 7x to 20x,

Adjustable eyepiece spacing,

Built-in filter:

Green,

Neutral,

Freely adjustable 43 cm long arm,

Eyepiece height adjustment in the range of within 25 cm,

Colposcope equipped with vision track:

AmScope light source:

230V power supply,

LED 50W bulb,

Infinitely adjustable light intensity,

SAMSUNG monitor:

Screen diagonal: 24",

Resolution: 1920 x 1080,

Matrix: LCD,

Response time: 5 ms,

Brightness: 300 cd/m

2

,
CANON EOS M3 Camera:

Features a 22.3 x 14.9 mm CMOS sensor with 24.2 MP resolution,

Large, bright touchscreen for clear images,

Simple function controls and excellent low-light performance for capturing high quality images,

Image processor: DIGIC 6,

Focus control: Hybrid CMOS AF II,

ISO sensitivity: 100 - 12800,

Auto white balance set by the sensor,

3" sRGB Clear View LCD II touch screen,

3:2 aspect ratio,

Selectable menus in PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,

Support for SD, SDHC, SDXC cards,

Video: Full HD, 30 fps,

Images: RAW, JPEG,

Mobile on 5-arm mobile base with casters - 3 casters with brake,

Includes:

Power cord,

Fiber optic cable,

8GB micro SD card with adapter,

Wi-Fi card,

CANON Battery Charging Station,

Charging station with Newell battery,

Dimensions:

61 x 135 cm,

Weight: 56 KG,

Has a current inspection and is ready for use,

Issued Technical Passport (Service Report) valid for 12 months,

Warranty:

6-months for domestic market (Poland),

3-months for the international market,

Possibility to extend the warranty up to 12-months for domestic and international market for a surcharge,

Financing options (Poland only): Installments, Leasing, Loan,

• **Specyfikacja techniczna:**

- Okular: 20x,
- Powiększenia: Od 7x do 20x,
- Regulowany rozstaw okularów,
- **Wbudowany filtr:**
 - Zielony,
 - Neutralny,
- Swobodnie regulowanie ramie o długości 43 cm,
- Regulacja wysokości okulary w zakresie w zakresie 25 cm,

• **Kolposkop wyposażony w tor wizyjny:**

- **Źródło światła AmScope:**
 - Zasilanie 230 V,
 - Żarówka LED 50W,
 - Płynna regulacja natężenia światła,
- **Monitor SAMSUNG:**
 - Przekątna ekranu: 24",
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080,
 - Matryca: LCD,
 - Czas reakcji: 5 ms,
 - Jasność: 300 cd/m²,
- **Kamera CANON EOS M3:**
 - Posiada matrycę CMOS 22.3 x 14.9 mm o rozdzielczości 24.2 MP,
 - Duży, jasny ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz,
 - Proste sterowanie funkcjami i doskonała praca w słabym świetle umożliwiają rejestrację wysokiej jakości obrazów,
 - Procesor obrazu: DIGIC 6,
 - Regulacja ostrości: Hybrid CMOS AF II,
 - Czulość ISO: 100 - 12800,
 - Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę,
 - Ekran dotykowy sRGB Clear View LCD II o przekątnej 3",
 - Współczynnik proporcji obrazu 3:2,
 - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, RU, PT, CS, IT, FI, NL, SV, NO, HU, DA, TR, RO, AR,
 - Obsługa kart SD, SDHC, SDXC,
 - Wideo: Full HD, 30 klatek/s,
 - Obrazy: RAW, JPEG,

• Mobilny na 5- ramiennej podstawie jezdnej z kółkami – 3 kółka z hamulcem,

• **W zestawie:**

- Przewód zasilający,
- Przewód światłowodowy,
- Karta micro SD 8GB z adapterem,
- Karta Wi-Fi,
- Stacja ładująca z baterią CANON,
- Stacja ładująca z baterią Newell,

• Wymiary:

- 61 x 135 cm,

• Waga: 56 KG,

• **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**

• **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**

• **Gwarancja:**

- **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
- **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**

• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

