



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kolposkop OPTOPOL VC-102 (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu**,
- Produkcji polskiej (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy **OPTOPOL VC-102** wraz z ramieniem prostowodowym oraz mobilną podstawą gwarantują łatwą i wygodną obsługę,
- Integrowany układ redukcji odbłasków całkowicie eliminuje refleksy powstające na wilgotnych powierzchniach,
- Zintegrowany monitor **LCD NEOVO** wyświetla badanie "na żywo",
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Głowica OPTOPOL VC-102:**
    - Swobodna regulacja powiększenia: Od 4x do 50x,
    - Zakres odległości roboczej: 10 - 30 cm,
    - Zakres pola widzenia: 6 - 75 mm.,
    - Dwustrefowy oświetlacz pierścieniowy złożony z ultra jasnych diod typu LED,
    - Funkcja zatrzymania obrazu,
    - Funkcja autofocus lub regulacja manualna,
    - Funkcja RED FREE - elektroniczny filtr bezczerwienności lub negatywowo,
    - Funkcja SCALE - znacznik powiększenia lub wielkości obiektu,
    - Redukcja odbłasków,
    - Możliwość podłączenia USG,
    - Filtr negatywowo zielony,
    - Zakres roboczy ramienia: 60 cm,
  - **Monitor NEOVO X-15AV:**
    - Przekątna ekranu: 15" cali,
    - Rozdzielczość: 1024 x 768 px,
    - Matryca TN,
    - Format: 4:3,
    - Jasność: 400 cd/m<sup>2</sup>,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 88 x 70 x 134 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

