



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Polomierz (perymetr) CARL ZEISS HUMPHREY SYSTEM 740i (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Lampa halogenowa: 12 V / 30 W,
- **Humphrey 740i** to podstawowy model automatycznego pomiaru obwodu pola widzenia firmy Zeiss, który zapewnia kompleksową opiekę w diagnostyce i leczeniu jaskry,
- **Główne cechy:**
  - Oprogramowanie Enhanced Guided Progression Analysis (GPA) — automatycznie identyfikuje statystycznie istotną progresję,
  - Visual Field Index (VFI) - intuicyjny nowy globalny wskaźnik do określania procentowej utraty pola,
  - Wykresy odchylenia wzorca - identyfikuje lokalną utratę pola widzenia, minimalizując efekty mediów ocznych, takie jak zaćma,
  - STATPAC - porównuje wyniki z zastrzeżonymi bazami danych normatywnych dotyczących wieku i jaskry,
  - Testy Kinetic, Custom i Social Security zapewniają szeroki zakres protokołów testowych specjalnego przeznaczenia,
  - HFA-NET Pro z EasyConnect RCT — zapewnia rozwiązania w zakresie łączności plug-n-play, które poprawiają efektywność gabinetu,
  - Opcja bramy DICOM obsługuje łączność,
  - Ekran dotykowy i interfejs oparty na menu dla prostej obsługi,
  - Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca maksymalny komfort i wszechstronność,
  - Możliwości sieciowe,
  - Dostosowane wydruki,
- Urządzenie wyposażone w drukarkę **LEXMARK** o średnicy rolki papieru: 22 cm,
- Polomierz umieszczony na mobilnym stoliku **SKF ACTUATION SYSTEM** (4 koła z hamulcem) z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 68 - 100 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, ESP, FR, IT, JP, PT, SWE,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewodowa klawiatura,
  - Przewodowa mysz,
  - Mobilny stolik SKF ACTUATION SYSTEM,
  - Drukarka LEXMARK,
  - Przycisk pacjenta
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 110 x 60 x 150 / 182 cm,
- Waga: 75 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

