



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa do żywienia dojelitowego KANGAROO 924 (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowowa),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany nowy akumulator 7.2 V / 1.3 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pompa żywienia dojelitowego **LP KANGAROO 924** stanowi rotacyjną pompę perystaltyczną zaprojektowaną w celu kontroli natężenia przepływu produktów żywienia dojelitowego,
- **Funkcje:**
 - Wbudowany akumulator umożliwiający przenoszenie urządzenia,
 - Szeroki zakres natężeń przepływu: 1-300 ml/godzinę, regulacja co 1 ml/godzinę,
 - Niewielkie wymiary i niska waga ułatwiają transport,
 - Obsługa poprzez panel dotykowy i pokrętkę,
 - Automatyczne sprawdzanie podzespołów po włączeniu pompy,
 - Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
 - Niskie ciśnienie okluzyjne - pompa nie pokona ciśnienia wstecznego o wartości większej niż 12 psi (82.7 kPa),
 - Regulowana głośność alarmu,
 - Diody wskaźnikowe działającej pompy,
 - Pamięć ustawień natężeń przepływu jest zachowywana przez okres 16 lub 24 godzin po wyłączeniu pompy, w zależności od stanu połączenia ze źródłem prądu przemiennego,
- **Alarmy akustyczne oraz wizualne:**
 - Pojemnik na pokarm jest pusty,
 - Rurka z pokarmem zostaje zatkana,
 - Czujniki kropli zostają zablokowane ,
 - Akumulator jest rozładowany (alarm zostaje włączony na 15 minut przed wyłączeniem pompy) ,
 - Urządzenie zostało wstrzymane na okres dłuższy niż 5 minut,
 - Nieprawidłowo załadowany zestaw żywieniowy,
 - Wystąpił samoczynnie wykryty problem wymagający serwisu technicznego ,
 - Wystąpiła awaria silnika pompy,
 - Błąd oświetlenia otoczeni,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku ENG, FR, GER, IT, ESP, SWE, DUT, PT, FI, DAN, GREK, CS, HUNG, RUS, PL, TUR, NOR (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 14 x 10.8 x 18.4 cm,
- Waga: 1.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

