



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Akcesoria (Produkt nowy)

KAMERA VIDEO:



Zintegrowana kamera znajduje się na środku głowicy lampy, dzięki czemu pole operacyjne jest zawsze widoczne na obrazie z kamery. Kamera jest sterowana zdalnie (W modelach 500 i 560 możliwość sterowania pilotem)

KAMERA HD

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Przetwornik obrazu - 1/3 cala type CMOS
Liczba efektywnych elementów obrazu - 2 000 000 pikseli
Zoom cyfrowy - 12x
Zoom optyczny - 10x

POZOSTAŁE AKCESORIA:

- Zestaw sufitowy EMALED 300
- Zestaw sufitowy do modeli 500 i 600
- Rama zawieszenia pośredniego
- Zasilacz 230 V
- Bezprzewodowy panel sterujący
- Ścienne panel sterujący
- Zasilanie awaryjne
- Bateria do lamp sufitowych 500 i 560
- Ładowarka do lamp sufitowych 500 i 560
- Kamera SONY SD z pilotem
- Kamera SONY HD z pilotem
- Serwer video do połączenia z siecią
- Oprogramowanie do serwera wideo
- Dodatkowy monitor 19 cali do zamontowania na ramieniu
- Dodatkowy monitor 24 cale do zamontowania na ramieniu
- Dodatkowy monitor 42 cale do zamontowania na ramieniu
- Dodatkowy uchwyt do monitora 19 cali
- Dodatkowy uchwyt do monitora 24 cale
- Dodatkowy monitor HD 24 cale
- Uchwyt ścienny do monitora
- Dodatkowe wyciągniki
- System dla niskich sufitów
- Bateria do lampy mobilnej EMALED 300M
- Ładowarka do lampy mobilnej EMALED 300M
- Autoklawowalne uchwyty do czaszy lampy

