



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Akcesoria (Produkt nowy)

### KAMERA VIDEO:



Zintegrowana kamera znajduje się na środku głowicy lampy, dzięki czemu pole operacyjne jest zawsze widoczne na obrazie z kamery. Kamera jest sterowana zdalnie ( W modelach 500 i 560 możliwość sterowania pilotem)

### KAMERA HD

#### PODSTAWOWE PARAMETRY:

Przetwornik obrazu - 1/3 cala type CMOS  
Liczba efektywnych elementów obrazu - 2 000 000 pikseli  
Zoom cyfrowy - 12x  
Zoom optyczny - 10x

#### POZOSTAŁE AKCESORIA:

- Zestaw sufitowy EMALED 300
- Zestaw sufitowy do modeli 500 i 600
- Rama zawieszenia pośredniego
- Zasilacz 230 V
- Bezprzewodowy panel sterujący
- Ścienny panel sterujący
- Zasilanie awaryjne
- Bateria do lamp sufitowych 500 i 560
- Ładowarka do lamp sufitowych 500 i 560
- Kamera SONY SD z pilotem
- Kamera SONY HD z pilotem
- Serwer video do połączenia z siecią
- Oprogramowanie do serwera wideo
- Dodatkowy monitor 19 cali do zamontowania na ramieniu
- Dodatkowy monitor 24 cale do zamontowania na ramieniu
- Dodatkowy monitor 42 cale do zamontowania na ramieniu
- Dodatkowy uchwyt do monitora 19 cali
- Dodatkowy uchwyt do monitora 24 cale
- Dodatkowy monitor HD 24 cale
- Uchwyt ścienny do monitora
- Dodatkowe wyciągniki
- System dla niskich sufitów
- Bateria do lampy mobilnej EMALED 300M
- Ładowarka do lampy mobilnej EMALED 300M
- Autoklawowalne uchwyty do czaszy lampy

