



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw Montażowy Model LMK-01 (Produkt nowy)



AG NEOVO NOWA KONCEPCJA MONITORÓW MEDYCZNYCH

ZESTAWY MONTAŻOWE AG NEOVO

Zgodnie z VESA akcesoria umożliwiają umieszczenie, zamontowanie lub zawieszenie wyświetlaczy AG NEOVO w dowolnym miejscu.

MODEL LMK-01:

Wysokiej jakości uchwyt z anodyzowanej stali, odporny na pogodę, łatwy w instalacji LMK-01 zgodny z uniwersalnymi standardami VESA, umożliwia obsługę wyświetlaczy o wielkości od 32" do 65", o wadze do 100 kg. LMK-01 jest przeznaczony do montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w takich miejscach jak ciągi handlowe, ośrodki zdrowia, hale wejściowe, elementy przekazu cyfrowego i inne miejsca publiczne, w których priorytetem jest oszczędność miejsca.

Właściwości:

- Wysokiej jakości konstrukcja stalowa zapewniająca wytrzymałość i odporność
- Anodyzowana powierzchnia zapobiega korozji
- Elastyczne nachylenie zapewnia lepsze widzenie
- Odpowiedni do ścian z cegły i profili
- Listwa zabezpieczenia z zamknięciem (klódka nie dostarczona)
- Konstrukcja zgodna ze standardem VESA
- Obsługa wyświetlaczy LCD o rozmiarach od 32" do 65"
- Udźwignięcie do 100 kg (220 funtów)
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

Specyfikacja:

Montaż	Wyświetlacz	Standard VESA 32" ~ 65"
Obciążenie	Waga	do 100 kg (220 funtów)
Nachylenie	W dół	15°
Elementy zewnętrzne	Materiał	Stalowy
	Wykończenie powierzchni	Wykończenie elektroniczne
	Kolor	Czarny
Wymiary	Produkt (S x W x G)	788 x 490 x 48 mm
	Opakowanie (S x W x G)	836 x 245 x 54 mm
Waga	Waga produktu	5,1 kg (11,2 funta)
	Waga produktu z opakowaniem	5,9 kg (13,0 funta)
Opakowanie	1 karton	1 zestaw
	1 paleta	140 szt.
Akcesoria	Dostarczone	Podręcznik użytkownika, plastikowe kołki (6 szt.), śruba do drewna (6 szt.), śruba do obudowy wyświetlacza (4 szt.), plastikowa podkładka (4 szt.), ramię (2 szt.), śruba wózka (2 szt.), płaska podkładka (4 szt.), nylonowa nakrętka (4 szt.)

