



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła ATLANTECH AL 1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc: 175 W,
- Przystosowane do endoskopów sztywnych,
- Posiada dwa gniazda na światłowody,
- Światło halogenowe - żarówka OSRAM 15 V / 150 W,
- Światło ksenonowe - żarówka OSRAM XBO R 180 W / 45C,
- Waga: 5,6 kg,
- Gabaryty: 21,5 x 40,5 x 13,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

