



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa LED LID - Hydra Bi - Head (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Unikalny, nowy, specjalny model lampy „do pielęgnacji urody” pozwala użytkownikowi ustawić dwie lampy po obu stronach dłoni, co pozwala uniknąć tworzenia się cieni, które powstają podczas korzystania tylko z jednego źródła światła,
- Lampa Hydra wytwarza lokalnie efekt scialitycal, umożliwiając wykonywanie drobnych prac bez cieni,
- Głowice lamp są zamontowane na dwóch indywidualnie ustawianych, elastycznych ramionach. Większe, elastyczne ramię łączy jednostkę główną z podstawą, zapewniając wsparcie i zwrotność oraz łatwość użytkowania,
- Dane techniczne:
 - Natężenie światła: 420 Lumens,
 - Barwa światła: 4500°K* (neutralna biel),
 - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
 - Zużycie energii elektrycznej: 6,5 W,
 - Żywotność diod LED: minimum 50 000 godzin,
 - Ochrona elektryczna: klasa izolacji II,
 - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
 - Długość kabla zasilającego: 3 metry,
 - Dostępne kolory : biała, czarna,
- Gabaryty:
 - Wymiar głowy lampy: 60 x 100 mm,
 - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
 - Długość: elastyczne ramię 100 cm + 2 x 25 cm,
- Średnica pola świetlnego :
 - Odległość 30 cm: 20 000 lux oświetlenie pola 15 cm
 - Odległość 50 cm: 7 000 lux oświetlenie pola 25 cm,
 - Odległość 100 cm: 1 700 lux oświetlenie pola 35 cm,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
 - Uniwersalny zacisk,
 - Uchwyt ścienny,
 - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
 - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
 - Płytkę z metalową rurą na środku $\varnothing 16$,
 - Płytkę z metalową rurą na krawędzi $\varnothing 16$,
 - Płytkę na uchwycie ARM,
 - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką $\varnothing 16$ mm x 27 mm,
 - Płyta adaptacyjna pręt męski $\varnothing 15$ mm x 30 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

