



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser frakcyjny CO2 - S-CO2 Galvano (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji koreańskiej
- Zalety lasera frakcyjnego S-CO2:
 - rzeczywista moc lasera w trybie frakcjonującym 35 Wat
 - ultra puls z czasem od 100us do 2000 us
 - niezależne ustawienie mocy i czasu impulsu
 - overlapping od 1 do 5 powtórzeń
 - Ultra szybki skaner z napędem Galvano
 - rzeczywista plamka zabiegowa o średnicy 120um
 - ceramiczna głowica chłodzona cieczą
 - wpisane parametry zabiegowe, opracowane na podstawie doświadczeń lekarzy dermatologów
- Laser stosowany w następujących działach medycznych:
 - Dermatologii Estetycznej
 - Dermatologii
 - Chirurgii
 - Laryngologii
 - Proktologii
 - Ginekologii
- Dane Techniczne:
 - Długość fali - 10600[nm]
 - Struktura trybu - TEM00
 - Moc lasera - 1-35W[W]
 - Rozmiar plamki - 120-300[μm]
 - Promień pilotujący - 3,5[mW], 650[nm]
 - System chłodzenia - ciecz
 - Tryb Ultra Puls:
 - czas impulsu: 100 - 2000 Us
 - czas przerwy: 0,1 - 500 ms
 - moc: 1 - 35 Wat
 - Tryb super Puls:
 - czas impulsu: 1000 - 2000 Us
 - czas przerwy: 0,1 - 500 ms
 - moc: 1 - 35 Wat
 - Tryb Basic Puls:
 - czas impulsu: 3 - 100 ms
 - czas przerwy: 0,1 - 500 ms
 - moc: 1 - 35 Wat
 - Tryb Ciągły CW: 1 - 35 Wat
 - Zużycie prądu - 1500[VA]
 - Zasilanie - 240[V],50/60[Hz]
 - Rozmiar produktu - 360 × 430 × 1200
 - Waga całkowita - 54[kg]
- Specyfikacja techniczna skanera:
 - Moc w trybie skanującym: 1-35[W]
 - Obszar skanowania: od 0,4 × 0,4 do 20 × 20 mm
 - Kształty skanowania: kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt, sześciokąt
 - Metoda skanowania: w połowie dzielony, sekwencyjny, losowy
 - Gęstość skanu: 0,1 - 2,5 mm
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

