



Video-sigmoidoskop PENTAX ES-3830K (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 12,8 mm,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 13,4 mm,
- Średnica kanału roboczego: 3,8 mm,
- Długość robocza: 700 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 180°/180°,
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 160°/160°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- W zestawie:
 - Zawór ssący,
 - Zawór wodno-powietrzny,
 - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
 - Oryginalna walizka,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

