



Źródło światła OC-150-M (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny dobry,
- Produkcji ukraińskiej ,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc 220 V,
- Dwie żarówki (robocza i awaryjna) halogenowe 100 W (Xenophot 64627 HLX EFP),
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Dwa wejścia na światłowód o średnicy 7 mm,
- Wbudowana pompka powietrza,
- Wyposażone w uchwyty do przenoszenia,
- Gabaryty: 37 x 31 x 15 cm.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

