



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **N.I.L. EVA sp1 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Głowica Evamatic 5,
  - 1x Załącznik nożny,
  - 5x Wąż ciśnieniowy,
  - 5x Wąż do ssaka,
  - 6x Kaniula:
    - 1x Mercedes 4x300,
    - 1x 3G Accelerator 3x250,
    - 1x 3G Accelerator 3x150,
    - 1x Viterbo 4x250,
    - 1x Infiltration 2.5x200,
    - 1x Infiltration 2.5x300,
      - 1x Klucz do regulacji kaniul,
      - 1x Elektryczny kabel zasilający,
      - 1x Klucz czyszczący,
      - 1x Olej Lipomatic ® (100ml),
      - Napęd infradźwiękowy,
      - System kontroli,
      - Zestaw kaniul, akcesoria,
      - System bezpieczeństwa,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
  - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem.](#)
  - [Kompresor DK50 2V DRY Monsun - bez obudowy z osuszaczem.](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
  - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne :**
  - Napęd infradźwiękowy,
  - Łatwa możliwość transportu,
  - Zasilanie:
    - 4A dla zasilania 200 / 240V
    - 8A dla zasilania 100 / 115V~
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAISTON

