



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



N.I.L. EVA sp6 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- **Wskazania estetyczne:**
 - Kształtowanie figury,
 - Liposukcja okolicy pośladkowej,
 - Modelowanie twarzy, w tym przywrócenie objętości i kształtu twarzy, wypełnienie i wygładzenie niektórych zmarszczek, poprawa harmonii twarzy,
 - Modelowanie, powiększanie piersi (np. zwiększenie rozmiaru biustu, potencjalna alternatywa dla implantów piersi),
- **Charakterystyka:**
 - Oznaczenie ilości infiltrowanego płynu na obszar,
 - Wskaźniki statusu prowadzące użytkownika przez proces infiltracji lub liposukcji,
 - Cztery tryby pracy: infiltracja/ssanie i pedał/ciągły,
 - Wkład infiltracyjny połączony z zestawem rurek do infiltracji,
 - Kompaktowy panel kontrolny,
 - Łatwy do przetransportowania,
 - Poprawa środowiska pracy,
 - Redukcja hałasu,
 - Kontrola nadciśnienia,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - System aspiracji (profesjonalny ssak),
 - System infiltracji (ilościowa pompa infiltracyjna),
 - System BEZPIECZENSTWA,
 - 1x Głowica EVAMATIC 5
 - Wgrane oprogramowanie w języku polskim,
 - 2x Załącznik nożny,
 - 5x Wąż ciśnieniowy,
 - 5x Wąż do ssaka,
 - 5x Wąż łącznikowy do infiltracji,
 - 5x Strzykawki infiltracyjne BAXTERS (zestaw),
 - 5x Wkład do ssaka Medivac Flex 3L,
 - 2x Słój,
 - 1x Elektryczny kabel zasilający,
 - 1x Klucz do regulacji kaniul,
 - 1x Klucz czyszczący,
 - 1x Olej Lipomatic® (100ml),
 - Kaniula:
 - 1x Mercedes 4x300,
 - 1x 3G Accelerator 3x150,
 - 1x 3G Accelerator 3x250,
 - 1x Viterbo 4x250,
 - 1x Infiltration 2.5x200,
 - 1x Infiltration 2.5x300,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
 - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem,](#)
 - [Kompresor DK50 2V DRY Monsun - bez obudowy z osuszaczem,](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne ssaka:**
 - **JP 90:**
 - Napięcie (V~)/ Częstotliwość: 200-240,
 - Maksymalna moc ssania (mbar): -850,
 - Power (W): 250,
 - Poziom hałasu db(A): 57,
 - Waga: 10kg,
 - **KP 90:**
 - Napięcie (V~)/ Częstotliwość: 100-115,
 - Maksymalna moc ssania (mbar): -700,
 - Power (W): 300,
 - Poziom hałasu db(A): 56,
 - Waga: 8,5kg,
- **Panel przedni zawiera:**
 - Panel kontrolny do infiltracji ilościowej,
 - Gniazda przewodów powietrznych,
 - Strzykawki do infiltracji,
 - Słoje MEDI-VAC oraz wkłady,
 - Wkłady infiltracyjne,
 - Gniazda pedałów,
 - Gniazdo przewodu silikonowego służące do podłączenia słoja MEDI-VAC do aspiratora,
 - Przycisk zatrzymania awaryjnego,
 - Panel sterowania:
 - infiltracja / ssanie,
 - pedał / tryb ciągły,
- **Dane techniczne:**
 - Napęd infradźwiękowy,
 - Zasilanie:
 - 4A dla zasilania 200 / 240V
 - 8A dla zasilania 100 / 115V~
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model	Waga	Wysokość	Wymiary
1	100 kg	150 cm	100 x 100 x 100 cm
2	120 kg	160 cm	110 x 110 x 110 cm
3	150 kg	180 cm	130 x 130 x 130 cm



Model	Waga	Wysokość	Wymiary
1	100 kg	150 cm	100 x 100 x 100 cm
2	120 kg	160 cm	110 x 110 x 110 cm
3	150 kg	180 cm	130 x 130 x 130 cm



Model	Waga	Wysokość	Wymiary
1	100 kg	150 cm	100 x 100 x 100 cm
2	120 kg	160 cm	110 x 110 x 110 cm
3	150 kg	180 cm	130 x 130 x 130 cm



Model	Waga	Wysokość	Wymiary
1	100 kg	150 cm	100 x 100 x 100 cm
2	120 kg	160 cm	110 x 110 x 110 cm
3	150 kg	180 cm	130 x 130 x 130 cm



Model	Waga	Wysokość	Wymiary
1	100 kg	150 cm	100 x 100 x 100 cm
2	120 kg	160 cm	110 x 110 x 110 cm
3	150 kg	180 cm	130 x 130 x 130 cm



Model	Waga	Wysokość	Wymiary
1	100 kg	150 cm	100 x 100 x 100 cm
2	120 kg	160 cm	110 x 110 x 110 cm
3	150 kg	180 cm	130 x 130 x 130 cm

