



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



N.I.L. EVA sp6 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- **Wskazania estetyczne:**
 - Kształtowanie figury,
 - Liposukcja okolicy pośladkowej,
 - Modelowanie twarzy, w tym przywrócenie objętości i kształtu twarzy, wypełnienie i wygładzenie niektórych zmarszczek, poprawa harmonii twarzy,
 - Modelowanie, powiększanie piersi (np. zwiększenie rozmiaru biustu, potencjalna alternatywa dla implantów piersi),
- **Charakterystyka:**
 - Oznaczenie ilości infiltrowanego płynu na obszar,
 - Wskaźniki statusu prowadzące użytkownika przez proces infiltracji lub liposukcji,
 - Cztery tryby pracy: infiltracja/ssanie i pedał/ciągły,
 - Wkład infiltracyjny połączony z zestawem rurek do infiltracji,
 - Kompaktowy panel kontrolny,
 - Łatwy do przetransportowania,
 - Poprawa środowiska pracy,
 - Redukcja hałasu,
 - Kontrola nadciśnienia,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - System aspiracji (profesjonalny ssak),
 - System infiltracji (ilościowa pompa infiltracyjna),
 - System BEZPIECZENSTWA,
 - 1x Głowica EVAMATIC 5
 - Wgrane oprogramowanie w języku polskim,
 - 2x Załącznik nożny,
 - 5x Wąż ciśnieniowy,
 - 5x Wąż do ssaka,
 - 5x Wężyk łącznikowy do infiltracji,
 - 5x Strzykawki infiltracyjne BAXTERS (zestaw),
 - 5x Wkład do ssaka Medivac Flex 3L,
 - 2x Słój,
 - 1x Elektryczny kabel zasilający,
 - 1x Klucz do regulacji kaniul,
 - 1x Klucz czyszczący,
 - 1x Olej Lipomatic® (100ml),
 - Kaniula:
 - 1x Mercedes 4x300,
 - 1x 3G Accelerator 3x150,
 - 1x 3G Accelerator 3x250,
 - 1x Viterbo 4x250,
 - 1x Infiltration 2.5x200,
 - 1x Infiltration 2.5x300,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
 - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem](#),
 - [Kompresor DK50 2V DRY Monsun - bez obudowy z osuszaczem](#),
 - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne ssaka:**
 - **JP 90:**
 - Napięcie (V~)/ Częstotliwość: 200-240,
 - Maksymalna moc ssania (mbar): -850,
 - Power (W): 250,
 - Poziom hałasu db(A): 57,
 - Waga: 10kg,
 - **KP 90:**
 - Napięcie (V~)/ Częstotliwość: 100-115,
 - Maksymalna moc ssania (mbar): -700,
 - Power (W): 300,
 - Poziom hałasu db(A): 56,
 - Waga: 8,5kg,
- **Panel przedni zawiera:**
 - Panel kontrolny do infiltracji ilościowej,
 - Gniazda przewodów powietrznych,
 - Strzykawki do infiltracji,
 - Słoje MEDI-VAC oraz wkłady,
 - Wkłady infiltracyjne,
 - Gniazda pedałów,
 - Gniazdo przewodu silikonowego służące do podłączenia słoja MEDI-VAC do aspiratora,
 - Przycisk zatrzymania awaryjnego,
 - Panel sterowania:
 - infiltracja / ssanie,
 - pedał / tryb ciągły,
- **Dane techniczne:**
 - Napęd infradźwiękowy,
 - Zasilanie:
 - 4A dla zasilania 200 / 240V
 - 8A dla zasilania 100 / 115V~
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	



Model	
Waga	
Wysokość	
Objętość	
Wymiary opakowania	
Wymiary transportowe	
Wymiary magazynowe	