



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw STATIM 5000 G4 WIFI (Data Logger wbudowany) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji kanadyjskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1300 W,
- **Możliwość wyboru menu w języku: polskim, angielskim, czeskim, duńskim, hiszpańskim, francuskim, węgierskim, włoskim, koreańskim, niderlandzki, portugalski, rumuński, rosyjski, ukraiński,**
- **Zalety:**
 - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD,
 - Zaawansowany system operacyjny G4,
 - Prosta obsługa,
 - Wbudowany rejestrator przebiegu cykli Data Logger,
 - Rejestracja na pendrive podłączonym przez USB,
 - Interfejs sieciowy LAN,
 - Energooszczędność,
 - Szybkie cykle sterylizacyjne - do 9 min dla narzędzi nieopakowanych,
 - Niewielkie zużycie wody destylowanej,
 - Prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
 - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
- **Dane techniczne:**
 - Klasa S,
 - Głośność pracy - 57 dB,
 - Rejestracja cykli - wbudowana Data Logger,
 - Cykl dla opakowanych 134°C - 18 min,
 - Cykl dla nieopakowanych 134°C - 9 min,
 - Tworzywa i guma 121°C - 24 min,
 - Suszenie - minimum 60 min,
 - Sterylizacja i suszenie opakowanych - około 82 min,
 - Sterylizacja i suszenie nieopakowanych - około 45 min,
 - Sterylizacja wsadów typu - A i B,
 - Wymiary kasety (dł/szer/gł) - 38 x 18 x 8 cm,
 - Pojemność kasety - 5,1 l,
 - Pojemność zbiornika na wodę - 4 l,
 - Praca w LAN : WiFi lub kabel sieciowy RJ45,
 - Wyposażony w port RS232,
 - Próżnia wstępna: termodynamiczna,
 - Suszenie: termiczne,
- **W zestawie:**
 - Kasetka STATIM 5000-S z półką z płytkami przyspieszającymi suszenie,
 - STAT-DRI Plus 59ml z atomizerem,
 - Próbkę testową - Process Challenge Device,
 - Emulatory sterylizacyjne - 20 sztuk,
 - Butla na odpady,
 - Rura wylotowa,
 - Osprzęt do mocowania rury,
 - Pamięć USB 16GB,
 - Pamięć USB z instrukcją obsługi w języku: polskim, czeskim, duńskim, hiszpańskim, francuskim, węgierskim, włoskim, koreańskim, niderlandzki, portugalski, rumuński, rosyjski, ukraiński,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 58 x 41 x 20 cm,
- Waga zestawu: 40 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

