



Czujnik SpO2 - Digicare (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - PO 900, PO 920, PO 930, 5000, DIGIPRESS,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii
 - PO 900, PO 920, PO 930, 5000, DIGIPRESS,
- Gwarancja 12-miesięcy,

