



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik SpO2 - Dixtal (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100
- Gwarancja 12-miesięcy,

