



Czujnik SpO2 - GE-Marquette (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - EAGLE, DASH, SOLAR Series, GE Responder 2000, Responder 3000, TRAM Modular x50SL Series Nellcor® Technology,
 - Dash 2000, 3000, 4000, 5000, i/9500 (Tram 451N5/851N5). Solar 7000, 8000 e Eagle 1000, 3000, Smk SMV, Corometrics 250 with Masimo technology,
 - Corometrics 250cx and Marquette monitors with Oximax® technology,
 - Hellige Eagle 1000, 3000, SMU610, 611, SMK210, SMV, Series with Nellcor® (standard) Technology,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Dla GE - Marquette devices with Nellcor® technology,
- Gwarancja 12-miesięcy,

