



Czujnik SpO2 - MEK (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - MP-100, MP-110, MP-400, MP-500, MP-600, MP-1000,
 - MP110 Plus, MP111,
 - PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C,
 - MP 1000NT, MP 1300,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - MP110 Plus, MP111, PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C, MP 1000NT, MP 1300
- Gwarancja 12-miesięcy,



Model	Opis	Cena
MEK
MEK-100
MEK-110
MEK-400
MEK-500
MEK-600
MEK-1000

Model	Opis	Cena
MEK
MEK-100
MEK-110
MEK-400
MEK-500
MEK-600
MEK-1000

Model	Opis	Cena
MEK
MEK-100
MEK-110
MEK-400
MEK-500
MEK-600
MEK-1000