



Czujnik SpO2 - MEK (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - MP-100, MP-110, MP-400, MP-500, MP-600, MP-1000,
 - MP110 Plus, MP111,
 - PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C,
 - MP 1000NT, MP 1300,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - MP110 Plus, MP111, PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C, MP 1000NT, MP 1300
- Gwarancja 12-miesięcy,



| Czujnik SpO2 - MEK | | Cena | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| Opis | Code | Opis | Code |
| SpO2 sensor | MEK100 | SpO2 sensor | MEK100 |
| SpO2 sensor | MEK110 | SpO2 sensor | MEK110 |
| SpO2 sensor | MEK400 | SpO2 sensor | MEK400 |
| SpO2 sensor | MEK500 | SpO2 sensor | MEK500 |
| SpO2 sensor | MEK600 | SpO2 sensor | MEK600 |
| SpO2 sensor | MEK1000 | SpO2 sensor | MEK1000 |

| Czujnik SpO2 - MEK | | Cena | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| Opis | Code | Opis | Code |
| SpO2 sensor | MEK100 | SpO2 sensor | MEK100 |
| SpO2 sensor | MEK110 | SpO2 sensor | MEK110 |
| SpO2 sensor | MEK400 | SpO2 sensor | MEK400 |
| SpO2 sensor | MEK500 | SpO2 sensor | MEK500 |
| SpO2 sensor | MEK600 | SpO2 sensor | MEK600 |
| SpO2 sensor | MEK1000 | SpO2 sensor | MEK1000 |

| Czujnik SpO2 - MEK | | Cena | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| Opis | Code | Opis | Code |
| SpO2 sensor | MEK100 | SpO2 sensor | MEK100 |
| SpO2 sensor | MEK110 | SpO2 sensor | MEK110 |
| SpO2 sensor | MEK400 | SpO2 sensor | MEK400 |
| SpO2 sensor | MEK500 | SpO2 sensor | MEK500 |
| SpO2 sensor | MEK600 | SpO2 sensor | MEK600 |
| SpO2 sensor | MEK1000 | SpO2 sensor | MEK1000 |