



## Czujnik SpO2 - Takaoka (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
  - Z klipsem dla dorosłych na palec,
  - Silikonowy dla dorosłych na palec,
  - Z klipsem dla dzieci na palec,
  - Silikonowy dla dzieci na palec,
  - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
  - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - Wszystkie urządzenia Takaoka z 6- stykowym złączem Redel,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - Wszystkie urządzenia Takaoka z 7-stykowym złączem DB9
- Gwarancja 12-miesięcy

