



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## SpO2 Adapter przedłużający - Fukuda-Denshi (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
  - DB9 / DB9 7 PIN (BIOOX.NC.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - HG302 Module, DS-5100E, DS-5300W,
- Gwarancja 12-miesięcy,

