



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - GE-Marquette (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / BLUE FLAT 11 PIN (BIOOX.MQ.IC2),
 - DB9 / BLUE FLAT 11 PIN (BIOOX.MQM.IC2),
 - DB9 / REDEL 7 PIN (BIOOX.GEH.IC2)
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - EAGLE, DASH, SOLAR Series, GE Responder 2000, Responder 3000, TRAM Modular x50SL Series with Nellcor® Technology,
 - Dash 2000, 3000, 4000, 5000, i/9500 (Tram 451N5/851N5). Solar 7000, 8000 e Eagle 1000, 3000, Smk SMV, Corometrics 250 with Masimo® technology,
 - Hellige Eagle 1000, 3000, SMU610, 611, SMK210, SMV, Series con tecnologia Nellcor® (standard),
- Gwarancja 12-miesięcy,

