



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - MEK (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / DB9 7 PIN (BIOOX.NC.IC2),
 - DB9 / REDEL 7 PIN (BIOOX.MKP.IC2),
 - DB9 / REDEL 8 PIN (BIOOX.MK2.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - MP110 Plus, MP111,
 - PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C,
 - MP 1000NT, MP 1300,
- Gwarancja 12-miesięcy,

