



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## SpO2 Adapter przedłużający - MEK (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
  - DB9 / DB9 7 PIN (BIOOX.NC.IC2),
  - DB9 / REDEL 7 PIN (BIOOX.MKP.IC2),
  - DB9 / REDEL 8 PIN (BIOOX.MK2.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
  - MP110 Plus, MP111,
  - PAMO I, PAMO II, PAMO III, MP 570T, MP 700, MP 800C,
  - MP 1000NT, MP 1300,
- Gwarancja 12-miesięcy,

