



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa bakteriobójcza NBVE 60 S (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- **Urządzenie w 100% bezpieczne dla człowieka! Lampa posiada atest PZH,**
- Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza przepływowa NBVE 60 S: bez licznika czasu pracy,
- Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod dezynfekcji,
- Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia, iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu w pomieszczeniach jest bezpieczne,
- Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje,
- Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.
- **Przeznaczona do stosowania:**
  - Szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki,
  - Przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe),
  - Laboratoria,
  - Apteki,
  - Przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny,
  - Hotelarstwo i gastronomia,
- **Zalety lampy bakteriobójczej NBVE 60 S:**
  - Sposób montażu: S – sufitowa,
  - Używając tę lampę, mają Państwo możliwość zaoszczędzić nawet od 200 do 300 zł. Wynika to z faktu, iż ten model jest energooszczędny. Różnice w zaoszczędzonej kwocie wynikają z indywidualnego zapotrzebowania na eksploatację lampy,
  - Rodzaj: model przepływowej lampy bakteriobójczej, która skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię w obecności personelu oraz pacjentów,
  - Bezpieczeństwo użytkowników zwiększa wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C,
  - Gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami,
  - Zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej,
  - Obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
- **Dane techniczne:**
  - Lampa sufitowa,
  - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
  - Energooszczędna - pobór mocy: 85 W,
  - Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30W,
  - Trwałość promiennika: 9000 h,
  - Wydajność wentylatora: 132 m<sup>3</sup>/h,
  - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m<sup>3</sup>/h,
  - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m<sup>2</sup>,
  - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  - Typ obudowy: IP 20,
  - Wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm,
  - Wymiary: 1190 x 330 x 130 mm,
  - Masa: 8,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

