



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa bakteriobójcza NBV 15 NL (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 NL z licznikiem czasu pracy,
- Urządzenie posiada licznik z mikroprocesorem, bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika,
- Posiada czytnik CL-02, który umożliwia odczyt aktualnego stanu licznika,

• ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:

- Instytucje medyczne,
- Szpitale,
- Przemysł farmaceutyczny,
- Przemysł spożywczy,
- Przemysł kosmetyczny,

• Zalety lampy bakteriobójczej NBV 15 NL:

- L-licznik z mikroprocesorem, bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Ten typ licznika montuje się w lampach bezpośredniego działania,
- Sposób montażu: N - ścienna,
- Dzięki tej lampie bakteriobójczej podniosą Państwo poziom czystości mikrobiologicznej,
- Emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm,
- Podczas używania tej lampy następuje nieodwracalna dezaktywacja wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów,
- Cel: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni,
- Odbłyśnik: element ten jest wykonany z aluminium, co gwarantuje jego najwyższą jakość,
- Przeznaczenie: tę lampę bakteriobójczą stosuje się w instytutach medycznych, szpitalach oraz przychodniach, a ponadto w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym,
- Skuteczność tej lampy potwierdzono podczas badań; świadczą o niej również liczne certyfikaty,

• Dane techniczne:

- Lampa ścienna,
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz,
- Pobór mocy: 18 W,
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 1 x 15 W,
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m²,
- Trwałość promiennika: 9000 h,
- Dezynfekowana powierzchnia: 6 - 8 m²,
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°,
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
- Typ obudowy: IP 20,
- Rodzaj pracy: ciągła,
- Wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm,
- Masa kopuły: 2 kg,
- Długość wysięgnika: 120 mm,
- Typ licznika: bez wyświetlacza

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

- Gwarancja 12 miesięcy,



